




Glass Oven B-585 Drying (玻璃干燥炉)

干燥过程温和, 样品可全程清晰观察

Glass Oven B-585 Drying (玻璃干燥炉) 设计独特, 操作简单, 经济高效, 是真空条件下中等, 小量样品温和干燥的理想选择。它的工作温度范围高达 300 °C, 可适用于多种应用场合。

高效
干燥过程温和, 能效高



占地空间小
一台设备只占极小的空间,
却可完成多种干燥过程



简单易用
操作简单直观

B-585 Drying: 您最重要的得益



高效

- 样品处理过程温和, 产出高
- 少量样品干燥的理想选择
- 设计巧妙, 能效高



占地空间小

- 独特的紧凑型设计, 节省空间
- 与真空干燥炉相比, 大大节省空间和能源



简单易用

- 多种预设置, 使得操作极为方便
- 操作简单直观
- 可全程清晰直观地观察物质, 实现过程全控制

完善您的组合



Vacuum Pump
V-100
经济实用的真空源



Interface
I-100
经济型真空调节
解决方案



Rotavapor®
R-215
性能优异的蒸发性能



Melting Point
M-560 / M-565
熔点测定

